



RSF-42-80/100-BLA2

➤ La baie serveur PREMIUM RSF BYTEline est une baie serveur spécialement conçue pour les centres de données, les locaux et réseaux techniques ou les locaux télécoms. Très résistante; entièrement soudée et supportant 1500 kg de charge, les RSF sont parfaites pour s'adapter aux équipements lourds au sein d'une baie de format standard. Les baies serveurs RSF 19" proposent un support pour le câblage haut-de-gamme, avec un accès imbattable.



AVANTAGES PRINCIPAUX

- Baie serveur comprenant toutes les caractéristiques
- Le taux de perforation de porte inégalé à 86 % réduit la consommation d'énergie des ventilateurs des serveurs
- Design de porte avancé
- Design dédié serveurs
- Adapté aux projets de centres de données classiques avec allée chaude/froide ou allée confinée
- Charnière dégonflable de sécurité pour porte montage/démontage de porte sans outils
- Entièrement compatible avec des PDU de zéroU (OU)

ÉCHANTILLON DE COULEUR : RAL 9005 RAL 7035

DESCRIPTION :

Dimensions

- Hauteur : 42U
- Largeur : 600, 800 mm
- Profondeur : 1 000, 1 200 mm

Construction

- Bâti soudé
- Tôle d'acier de 1,5 et 2,0 mm

Limite de charge

- 1500 kg avec charge équilibrée
- 2 paires de montants 19" verticaux coulissants de type A (600 ou 800 mm) sans supports horizontaux (car les 800 mm ménagent 24U d'espace d'installation supplémentaire), réglables de l'intérieur

Indice IP

- IP00 en standard

Couleurs

- RAL 9005 et 7035 en standard

Porte avant

- Porte ventilée – taux de perforation 86%
- Poignée pivotante à serrure – profil DIN, clé universelle 333, multipoint
- Angle d'ouverture de porte 180°
- Permutation facile du sens d'ouverture à droite ou à gauche

Porte arrière

- Porte ventilée – taux de perforation 86%
- Poignée pivotante à serrure – profil DIN, clé universelle 333, multipoint

Panneaux latéraux

- Amovibles avec serrure ou sans panneaux latéraux

Plateau supérieur

- D'une seule pièce, amovible
- Passe-câbles ronds de 4" (100 mm) à chaque coin avec caches en plastique

- entrées de câbles 300×100 mm couvertes d'obturateurs en tôle d'acier

Plateau inférieur

- Sans plateau inférieur

Pieds

- Pieds réglables standard

Adaptation

- Adaptables à l'installation d'un équipement de 21" (sur demande, pour 800 mm de large uniquement)

Autre

- Installable en blocs avec DP-DR-UNI (commandés séparément)
- Kit de mise à la terre compris

INFORMATIONS DE COMMANDE DE RSF BYTEline : Les configurations présentées ci-dessous peuvent être modifiées. Notez que toutes les BAIES RSF BYTEline SONT LIVRÉES COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉES et sur palettes!

RSF BYTEline – DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

Code	H (en U)	Dimensions (mm)		Porte avant	Porte arrière		Panneaux latéraux		Montants	
		Larg.	P	Porte ventilée	Porte ventilée	Porte ventilée à doubles battants type Saloon *	Deux panneaux latéraux	Sans	Type A	Type A avec 12x2U supplémentaires
RSF-42-60/100-BLA1-X	42	600	1000	oui	oui	–	oui	–	oui	–
RSF-42-60/100-BLA4-X	42	600	1000	oui	oui	–	–	oui	oui	–
RSF-42-60/100-BLA7-X	42	600	1000	oui	–	oui	oui	–	oui	–
RSF-42-60/120-BLA8-X	42	600	1200	oui	–	oui	oui	–	oui	–
RSF-42-60/100-BLA10-X	42	600	1000	oui	–	oui	–	oui	oui	–
RSF-42-60/120-BLA11-X	42	600	1200	oui	–	oui	–	oui	oui	–
RSF-42-80/100-BLA2-X	42	800	1000	oui	oui	–	oui	–	–	oui
RSF-42-80/100-BLA3-X	42	800	1000	oui	–	oui	oui	–	–	oui
RSF-42-80/100-BLA5-X	42	800	1000	oui	oui	–	–	oui	–	oui
RSF-42-80/100-BLA6-X	42	800	1000	oui	–	oui	–	oui	–	oui
RSF-42-80/120-BLA9-X	42	800	1200	oui	–	oui	oui	–	–	oui
RSF-42-80/120-BLA12-X	42	800	1200	oui	–	oui	–	oui	–	oui

Remplacez X par la couleur choisie : B – RAL 7035 (gris clair) ou H – RAL 9005 (noir). Veuillez noter que les séries RSF-BYTEline diffèrent des configurations de baies RSF standard.

Accessoires recommandés



Cadres de séparation d'air

Plus d'information [en page 91](#)



RAMOS Ultra

Plus d'information [en page 97](#)



Obturbateurs et obturbateurs installation rapide 19

Plus d'information [en page 90](#)

www.conteg.fr



CONTEG, spol. s r.o.

Siège social :

Na Vítěznej pláni 1719/4

140 00 Prague 4

Czech Republic

Tél. : +420 261 219 182

conteg@conteg.fr

www.conteg.fr

Usine de production :

K Silu 2179

393 01 Pelhřimov

Czech Republic

Tél. : +420 565 300 300

Succursales/Bureaux régionaux

Autriche / Allemagne / Suisse : +420 261 219 182

Benelux : +31 76 5420 709

Europe du Sud-Est : +49 172 8484 346

Finlande : +358 50 414 1257

France / Italie / Maghreb : +33 1 60 04 55 90

Moyen-Orient : +971 55 508 3241

Russie / CIS : +7 495 967 3840

Arabie Saoudite : +966 54 000 2341

CONTEG