

Konfigurace IT rozvaděče

RF1-42-80/10A-WFWA-0HK-B



Parametry konfigurace

Výška	42	42U (2005 mm)
Šířka	80	800 mm
Hloubka	10	1000 mm
Barva rozvaděče	B	RAL 7035 (světle šedá)
Lišta	A	A-typ 19" lišt
Přední dveře	W	dveře perforované, míra perforace 86%
Zámek předních dveří	W	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový
Zadní dveře	F	dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%

Zámek zadních dveří	W výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový
Boční panely	A 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč
Kryty	H Standard: Horní kryt - H design (jednodílný), dolní kryt - segmentovaný, pouze přední segment E design

Obecné příslušenství

Žádné obecné příslušenství.

Umístěné příslušenství

Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.