

Konfigurace IT rozvaděče

RF1 - 47 - 80 / 12A - WWFWA - 0HK - B



Parametry konfigurace

Výška	47	47U (2205 mm)
Šířka	80	800 mm
Hloubka	12	1200 mm
Barva rozvaděče	B	RAL 7035 (světle šedá)
Lišta	A	A-typ 19" lišt
Přední dveře	W	dveře perforované, míra perforace 86%
Zámek předních dveří	W	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový
Zadní dveře	F	dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%

Zámek zadních dveří	W	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový
Boční panely	A	2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč
Kryty	H	Standard: Horní kryt - H design (jednodílný), dolní kryt - segmentovaný, pouze přední segment E design

Obecné příslušenství

Žádné obecné příslušenství.

Umístěné příslušenství

Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.