

## Konfigurace IT rozvaděče

RI7 - 48 - 80 / 10A - WVFWA - 20F - B



### Parametry konfigurace

Výška	48	48U (2245 mm)
Šířka	80	800 mm
Hloubka	10	1000 mm
Barva rozvaděče	B	RAL 7035 (světle šedá)
Lišta	A	A-typ 19" lišt
Přední dveře	W	dveře perforované, míra perforace 86%
Zámek předních dveří	V	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333
Zadní dveře	F	dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%

---

**Zámek zadních dveří** **W** výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový

---

**Boční panely** **A** 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč

---

**Kryty** **0** standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný)

---

## Obecné příslušenství

---

*Žádné obecné příslušenství.*

## Umístěné příslušenství

---

*Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.*