

Konfigurace IT rozvaděče

RM7 - 42 - 80 / 80 - G VYUA - 304 - H



Parametry konfigurace

Výška	42	42U (1978 mm)
Šířka	80	800 mm
Hloubka	8	800 mm
Barva rozvaděče	H	RAL 9005 (černá)
Lišta	0	L-typ 19" lišt
Přední dveře	G	skleněné dveře
Zámek předních dveří	V	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333
Zadní dveře	Y	zadní panel, 1ks (s vylamovacím kabelovým vstupem) - pro RI7, - dodává se výhradně se zámkem opce U anebo X

Zámek zadních dvěří	U	zámek pro zadní panel, univerzální klíč
Boční panely	A	2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč
Kryty	0	standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný)

Balíčky konfigurace

Rozvaděče řady RM7 jsou dodávány v balíčcích. Finální konfigurace se rozpadá do těchto položek:

RM7 - C0 - 42

RM7 - TB - 80 / 80

RM7 - D0 - 42 / 80 - GVYU

RM7 - SP - 42 / 80

Obecné příslušenství

Žádné obecné příslušenství.

Umístěné příslušenství

Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.