

Konfigurace IT rozvaděče

RM7 - 27 - 60 / 60 - G VYUA - 303 - H



Parametry konfigurace

| | | |
|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výška | 27 | 27U (1311 mm) |
| Šířka | 60 | 600 mm |
| Hloubka | 6 | 600 mm |
| Barva rozvaděče | H | RAL 9005 (černá) |
| Lišta | 0 | L-typ 19" lišt |
| Přední dveře | G | skleněné dveře |
| Zámek předních dveří | V | výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333 |
| Zadní dveře | Y | zadní panel, 1ks (s vylamovacím kabelovým vstupem) - pro RI7, - dodává se výhradně se zámkem opce U anebo X |

| | | |
|---------------------|---|------------------------------------------------|
| Zámek zadních dvěří | U | zámek pro zadní panel, univerzální klíč |
| Boční panely | A | 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč |
| Kryty | 0 | standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný) |

Balíčky konfigurace

Rozvaděče řady RM7 jsou dodávány v balíčcích. Finální konfigurace se rozpadá do těchto položek:

RM7 - C0 - 27

RM7 - TB - 60 / 60

RM7 - D0 - 27 / 60 - GVYU

RM7 - SP - 27 / 60

Obecné příslušenství

Žádné obecné příslušenství.

Umístěné příslušenství

Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.