

Konfigurace IT rozvaděče

RI7 - 45 - 60 / 12A - WVFWA - 20A - H



Parametry konfigurace

Výška	45	45U (2111 mm)
Šířka	60	600 mm
Hloubka	12	1200 mm
Barva rozvaděče	H	RAL 9005 (černá)
Lišta	A	A-typ 19" lišt
Přední dveře	W	dveře perforované, míra perforace 86%
Zámek předních dveří	V	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333
Zadní dveře	F	dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%

Zámek zadních dveří	W	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový
Boční panely	A	2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč
Kryty	0	standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný)

Obecné příslušenství

Žádné obecné příslušenství.

Umístění příslušenství

Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.