

# Konfigurace IT rozvaděče

RI7 - 45 - 60 / 12A - WVFWA - 20F - B



## Parametry konfigurace

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| Výška                | 45 | 45U (2111 mm)   |
| Šířka                | 60 | 600 mm  |
| Hloubka              | 12 | 1200 mm   |
| Barva rozvaděče      | B  | RAL 7035 (světle šedá)                                      |
| Lišta                | A  | A-typ 19" lišt  |
| Přední dveře         | W  | dveře perforované, míra perforace 86%                       |
| Zámek předních dveří | V  | výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333 |
| Zadní dveře          | F  | dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%    |

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Zámek zadních dveří | W výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový |
| Boční panely        | A 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč                               |
| Kryty               | Ø standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný)                          |

---

## Obecné příslušenství

---

*Žádné obecné příslušenství.*

## Umístěné příslušenství

---

*Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.*