

## Konfigurace IT rozvaděče

RM7 - 21 - 60 / 60 - G VYUA - 303 - H



### Parametry konfigurace

|                      |    |  |
|----------------------|----|--|
| Výška                | 21 | 21U (1045 mm)  |
| Šířka                | 60 | 600 mm   |
| Hloubka              | 6  | 600 mm   |
| Barva rozvaděče      | H  | RAL 9005 (černá)   |
| Lišta                | 0  | L-typ 19" lišt   |
| Přední dveře         | G  | skleněné dveře   |
| Zámek předních dveří | V  | výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333  |
| Zadní dveře          | Y  | zadní panel, 1ks (s vylamovacím kabelovým vstupem) - pro RI7,<br>- dodává se výhradně se zámkem opce U anebo X |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Zámek zadních dvěří | U | zámek pro zadní panel, univerzální klíč        |
| Boční panely        | A | 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč      |
| Kryty               | 0 | standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný) |

## Balíčky konfigurace

---

Rozvaděče řady RM7 jsou dodávány v balíčcích. Finální konfigurace se rozpadá do těchto položek:

**RM7 - C0 - 21**

**RM7 - TB - 60 / 60**

**RM7 - D0 - 21 / 60 - GVYU**

**RM7 - SP - 21 / 60**

## Obecné příslušenství

---

*Žádné obecné příslušenství.*

## Umístěné příslušenství

---

*Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.*