


Konfigurace IT rozvaděče

RF1 - 52 - 80 / 12A - WWFWA - 0HK - H



Parametry konfigurace

Výška	52	52U (2450 mm)
Šířka	80	800 mm
Hloubka	12	1200 mm
Barva rozvaděče	H	RAL 9005 (černá)
Lišta	A	A-typ 19" lišt
Přední dveře	W	dveře perforované, míra perforace 86%
Zámek předních dveří	W	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový
Zadní dveře	F	dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%

Zámek zadních dveří	W výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový
Boční panely	A 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč
Kryty	H Standard: Horní kryt - H design (jednodílný), dolní kryt - segmentovaný, pouze přední segment E design

Obecné příslušenství

Žádné obecné příslušenství.

Umístěné příslušenství

Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.