

## Konfigurace IT rozvaděče

RI7 - 42 - 60 / 12A - WVFWA - 20F - B



### Parametry konfigurace

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| Výška                | 42 | 42U (1978 mm)   |
| Šířka                | 60 | 600 mm  |
| Hloubka              | 12 | 1200 mm   |
| Barva rozvaděče      | B  | RAL 7035 (světle šedá)                                      |
| Lišta                | A  | A-typ 19" lišt  |
| Přední dveře         | W  | dveře perforované, míra perforace 86%                       |
| Zámek předních dveří | V  | výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333 |
| Zadní dveře          | F  | dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%    |

---

**Zámek zadních dveří** **W** výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový

---

**Boční panely** **A** 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč

---

**Kryty** **0** standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný)

---

## Obecné příslušenství

---

*Žádné obecné příslušenství.*

## Umístěné příslušenství

---

*Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.*