

Konfigurace IT rozvaděče

RI7 - 48 - 60 / 10A - WVFWA - 20F - B



Parametry konfigurace

Výška	48	48U (2245 mm)
Šířka	60	600 mm
Hloubka	10	1000 mm
Barva rozvaděče	B	RAL 7035 (světle šedá)
Lišta	A	A-typ 19" lišt
Přední dveře	W	dveře perforované, míra perforace 86%
Zámek předních dveří	V	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333
Zadní dveře	F	dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%

Zámek zadních dveří

W výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový

Boční panely

A 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč

Kryty

Ø standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný)

Obecné příslušenství

Žádné obecné příslušenství.

Umístěné příslušenství

Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.