

# Konfigurace IT rozvaděče

**RI7 - 45 - 80 / 10A - WVFWA - 20A - H**



## Parametry konfigurace

|                      |    |                                                             |
|----------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| Výška                | 45 | 45U (2111 mm)                                               |
| Šířka                | 80 | 800 mm                                                      |
| Hloubka              | 10 | 1000 mm                                                     |
| Barva rozvaděče      | H  | RAL 9005 (černá)                                            |
| Lišta                | A  | A-typ 19" lišt                                              |
| Přední dveře         | W  | dveře perforované, míra perforace 86%                       |
| Zámek předních dveří | V  | výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333 |
| Zadní dveře          | F  | dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%    |

|                     |   |                                                                         |
|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Zámek zadních dveří | W | výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový |
| Boční panely        | A | 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč                               |
| Kryty               | 0 | standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný)                          |

### Obecné příslušenství

*Žádné obecné příslušenství.*

### Umístěné příslušenství

*Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.*