

# Konfigurace IT rozvaděče

RM7 - 45 - 60 / 60 - G VYUA - 304 - H



## Parametry konfigurace

Výška	45	45U (2111 mm)
Šířka	60	600 mm
Hloubka	6	600 mm
Barva rozvaděče	H	RAL 9005 (černá)
Lišta	0	L-typ 19" lišt
Přední dveře	G	skleněné dveře
Zámek předních dveří	V	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333
Zadní dveře	Y	zadní panel, 1ks (s vylamovacím kabelovým vstupem) - pro RI7, - dodává se výhradně se zámkem opce U anebo X

Zámek zadních dvěří	U	zámek pro zadní panel, univerzální klíč
Boční panely	A	2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč
Kryty	0	standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný)

## Balíčky konfigurace

---

Rozvaděče řady RM7 jsou dodávány v balíčcích. Finální konfigurace se rozpadá do těchto položek:

**RM7 - C0 - 45**

**RM7 - TB - 60 / 60**

**RM7 - D0 - 45 / 60 - GVYU**

**RM7 - SP - 45 / 60**

## Obecné příslušenství

---

*Žádné obecné příslušenství.*

## Umístěné příslušenství

---

*Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.*