

Konfigurace IT rozvaděče

RI7 - 15 - 80 / 80 - GVGVA - 003 - H



Parametry konfigurace

Výška	15	15U (778 mm)
Šířka	80	800 mm
Hloubka	8	800 mm
Barva rozvaděče	H	RAL 9005 (černá)
Lišta	0	L-typ 19" lišt
Přední dveře	G	skleněné dveře
Zámek předních dveří	V	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333
Zadní dveře	G	skleněné dveře
Zámek zadních dveří	V	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333

Boční panely

A 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč

Kryty

0 standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný)

Obecné příslušenství

Žádné obecné příslušenství.

Umístěné příslušenství

Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.