

Konfigurace IT rozvaděče

RM7 - 21 - 60 / 80 - G V Y U A - 3 0 3 - B



Parametry konfigurace

Výška	21	21U (1045 mm)
Šířka	60	600 mm
Hloubka	8	800 mm
Barva rozvaděče	B	RAL 7035 (světle šedá)
Lišta	0	L-typ 19" lišt
Přední dveře	G	skleněné dveře
Zámek předních dveří	V	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333
Zadní dveře	Y	zadní panel, 1ks (s vylamovacím kabelovým vstupem) - pro R17, - dodává se výhradně se zámkem opce U anebo X

Zámek zadních dveří	U	zámek pro zadní panel, univerzální klíč
Boční panely	A	2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč
Kryty	0	standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný)

Balíčky konfigurace

Rozvaděče řady RM7 jsou dodávány v balíčcích. Finální konfigurace se rozpadá do těchto položek:

RM7 - C0 - 21

RM7 - TB - 60 / 80

RM7 - D0 - 21 / 60 - GVYU

RM7 - SP - 21 / 80

Obecné příslušenství

Žádné obecné příslušenství.

Umístěné příslušenství

Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.