

# Konfigurace IT rozvaděče

RM7 - 42 - 80 / 100 - GVVUA - 304 - H



## Parametry konfigurace

|                      |    |                                                                                                                |
|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výška                | 42 | 42U (1978 mm)                                                                                                  |
| Šířka                | 80 | 800 mm                                                                                                         |
| Hloubka              | 10 | 1000 mm                                                                                                        |
| Barva rozvaděče      | H  | RAL 9005 (černá)                                                                                               |
| Lišta                | 0  | L-typ 19" lišt                                                                                                 |
| Přední dveře         | G  | skleněné dveře                                                                                                 |
| Zámek předních dveří | V  | výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333                                                    |
| Zadní dveře          | Y  | zadní panel, 1ks (s vylamovacím kabelovým vstupem) - pro RI7,<br>- dodává se výhradně se zámkem opce U anebo X |

|                     |   |                                                |
|---------------------|---|------------------------------------------------|
| Zámek zadních dvěří | U | zámek pro zadní panel, univerzální klíč        |
| Boční panely        | A | 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč      |
| Kryty               | 0 | standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný) |

## Balíčky konfigurace

Rozvaděče řady RM7 jsou dodávány v balíčcích. Finální konfigurace se rozpadá do těchto položek:

**RM7 - C0 - 42**

**RM7 - TB - 80 / 100**

**RM7 - D0 - 42 / 80 - GVYU**

**RM7 - SP - 42 / 100**

## Obecné příslušenství

*Žádné obecné příslušenství.*

## Umístěné příslušenství

*Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.*