

Konfigurace IT rozvaděče

RM7 - 27 - 80 / 80 - G VYUA - 303 - H



Parametry konfigurace

| | | |
|----------------------|----|--|
| Výška | 27 | 27U (1311 mm) |
| Šířka | 80 | 800 mm |
| Hloubka | 8 | 800 mm |
| Barva rozvaděče | H | RAL 9005 (černá) |
| Lišta | 0 | L-typ 19" lišt |
| Přední dveře | G | skleněné dveře |
| Zámek předních dveří | V | výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333 |
| Zadní dveře | Y | zadní panel, 1ks (s vylamovacím kabelovým vstupem) - pro RI7, - dodává se výhradně se zámkem opce U anebo X |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Zámek zadních dveří | U | zámek pro zadní panel, univerzální klíč |
| Boční panely | A | 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč |
| Kryty | 0 | standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný) |

Balíčky konfigurace

Rozvaděče řady RM7 jsou dodávány v balíčcích. Finální konfigurace se rozpadá do těchto položek:

RM7 - C0 - 27

RM7 - TB - 80 / 80

RM7 - D0 - 27 / 80 - GVYU

RM7 - SP - 27 / 80

Obecné příslušenství

Žádné obecné příslušenství.

Umístěné příslušenství

Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.