

# Konfigurace IT rozvaděče

RI7 - 15 - 80 / 80 - GVGVA - 003 - H



## Parametry konfigurace

Výška	15	15U (778 mm)
Šířka	80	800 mm
Hloubka	8	800 mm
Barva rozvaděče	H	RAL 9005 (černá)
Lišta	0	L-typ 19" lišt
Přední dveře	G	skleněné dveře
Zámek předních dveří	V	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333
Zadní dveře	G	skleněné dveře
Zámek zadních dveří	V	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333

---

**Boční panely**

A 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč

---

**Kryty**

0 standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný)

---

## Obecné příslušenství

---

*Žádné obecné příslušenství.*

## Umístěné příslušenství

---

*Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.*