

Konfigurace IT rozvaděče

RM7 - 27 - 60 / 60 - GVVUA - 303 - B



Parametry konfigurace

Výška	27	27U (1311 mm)
Šířka	60	600 mm
Hloubka	6	600 mm
Barva rozvaděče	B	RAL 7035 (světle šedá)
Lišta	0	L-typ 19" lišt
Přední dveře	G	skleněné dveře
Zámek předních dveří	V	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333
Zadní dveře	Y	zadní panel, 1ks (s vylamovacím kabelovým vstupem) - pro RI7, - dodává se výhradně se zámkem opce U anebo X

Zámek zadních dvěří	U	zámek pro zadní panel, univerzální klíč
Boční panely	A	2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč
Kryty	0	standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný)

Balíčky konfigurace

Rozvaděče řady RM7 jsou dodávány v balíčcích. Finální konfigurace se rozpadá do těchto položek:

RM7 - C0 - 27

RM7 - TB - 60 / 60

RM7 - D0 - 27 / 60 - GYU

RM7 - SP - 27 / 60

Obecné příslušenství

Žádné obecné příslušenství.

Umístěné příslušenství

Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.