


Konfigurace IT rozvaděče

RF1 - 47 - 60 / 12A - GWA4B - AAK - B



Parametry konfigurace

Výška	47	47U (2205 mm)
Šířka	60	600 mm
Hloubka	12	1200 mm
Barva rozvaděče	B	RAL 7035 (světle šedá)
Lišta	A	A-typ 19" lišt
Přední dveře	G	skleněné dveře
Zámek předních dveří	W	výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový
Zadní dveře	A	vertikálně dělené skleněné dveře

Zámek zadních dveří	4 Elektronicky ovládaná klika s poloviční cylindrickou vložkou a integrovanou čtečkou karet (EM&HID Prox 125kHz), 4,5m kabely součástí, vícebodový
Boční panely	B 1 bočnice, celoplechová, univerzální klíč
Kryty	A horní kryt - P design, dolní kryt - X design, oba kryty jsou jednoduché, podporují IP55

Obecné příslušenství

Žádné obecné příslušenství.

Umístění příslušenství

Žádné příslušenství s přiřazenou pozicí.