

# DOPORUČENÉ ŘADY ROZVADĚČŮ / OTEVŘENÝCH RÁMŮ

## 19" stojanové rozvaděče řady ROF a RDF

Rozvaděče ROF lze snadno spojit dohromady do řad pomocí volitelných montážních sad a jsou ideální volbou pro prostředí HDC (high density computing). Rozvaděče jsou vhodné pro bezpečné uložení všech typů aktivních a pasivních zařízení.

Rozvaděče RDF byly optimalizovány pro společné nasazení s klimatizačními jednotkami a pro pokročilou flexibilitu při správě kabeláže. Řada RDF si zachovává všechny vlastnosti řady ROF včetně snadného spojení do řady a kompatibility se širokým portfoliem standardního příslušenství. Rozvaděče řady RDF mají odnímatelný střešní kryt, aby byl umožněn průchod pro všechny typy kabelových žlabů včetně drátěných typů atd. Rozvaděče řady RDF jsou vhodné pro bezpečné uložení všech typů aktivních a pasivních zařízení.


- Výška: ROF - 42, 45 nebo 48U; RDF - 42 nebo 48U
- Šířka: 600 nebo 800mm
- Hloubka: 800, 1000, 1100 nebo 1200mm
- Nosnost: 500kg<sup>1</sup>, 1000kg standard pro rozvaděče s hloubkou 1100 a 1200mm
- Všechny konfigurace rozvaděčů ROF/RDF prezentované v této brožuře mají stupeň krytí IP20
- Povrchová úprava práškovou barvou, černá RAL 9005 (standard v této brožuře); volitelně světle šedá RAL 7035
- Rámová konstrukce z plechu o síle 1,5 a 2mm
- Široká nabídka zámků – pákový zámek (jednobodové nebo vícebodové zamykání), polocylnický nebo číselný zámek; všechny zámky nabízejí unikátní nebo univerzální klíče (univerzální klíč jako standard)
- Výškově stavitelné nožičky ve standardu; podstavec, podstavec s filtrem nebo polohovací podstavec volitelně (není součástí dodávky)
- Rozvaděče řady ROF – pevný střešní kryt; rozvaděče řady RDF – vyměnitelný střešní kryt

<sup>1</sup> volitelně 700kg (speciální lišty a držáky, použití zesilovacích prvků)

Kód	V v U	Rozměry v mm				Rozměry včetně obalu v mm		
		V <sup>2</sup>	Š	H	Užit. hloubka	V	Š	H
ROF-42-60/100, RDF-42-60/100	42	1988	600	1000	990	2160	640	1040
ROF-45-60/100	45	2121	600	1000	990	2290	640	1040
ROF-48-60/100, RDF-48-60/100	48	2255	600	1000	990	2430	640	1040
ROF-42-60/110, RDF-42-60/110	42	1988	600	1100	1090	2160	640	1210
ROF-42-60/120, RDF-42-60/120	42	1988	600	1200	1190	2160	640	1310
ROF-42-80/100, RDF-42-80/100	42	1988	800	1000	990	2160	840	1040
ROF-45-80/100	45	2121	800	1000	990	2290	840	1040
ROF-48-80/100, RDF-48-80/100	48	2255	800	1000	990	2430	840	1040
ROF-42-80/110, RDF-42-80/110	42	1988	800	1100	1090	2160	840	1210
ROF-42-80/120, RDF-42-80/120	42	1988	800	1200	1190	2160	840	1310

<sup>2</sup> Výška v mm bez podstavce

rozvaděč ROF  
s předními  
a zadními dveřmi  
tahokov



rozvaděč RDF  
dveřmi předními  
dveřmi tahokov  
a zadními  
plechovými  
dveřmi

:: doporučené řady rozvaděčů / otevřených rámu

## 19" stojanové vysokozátěžové rozvaděče řady RHF

Rozvaděče řady RHF byly speciálně navrženy pro splnění velmi vysokých nároků na nosnost a mohou tak sloužit bezpečnému uložení zařízení o celkové hmotnosti až 1500kg. Jsou tak ideální volbou pro všechny instalace vyžadující bezpečné uložení zvláště těžkých zařízení, jakými jsou například disková pole a záložní zdroje (UPS) s instalací do rozvaděčů. Rozvaděče RHF lze snadno spojit dohromady a jsou vhodné pro umístění všech typů aktivních a pasivních zařízení.

- Výška: 42U
- Šířka: 600 nebo 800mm
- Hloubka: 1000mm
- Zatížitelnost: 1500kg
- Všechny konfigurace rozvaděčů RHF prezentované v této brožuře mají stupeň krytí IP20
- Povrchová úprava práškovou barvou, barva černá RAL 9005 (standard v této brožuře); volitelně světle šedá RAL 7035
- Rámová konstrukce z plechu o síle 2,5mm
- Široká nabídka zámků – pákový zámek (jednobodové nebo vícebodové zamykání), polocylnický nebo číselný zámek; všechny zámky obsahují unikátní nebo univerzální klíče (univerzální klíč jako standard)
- Výškově stavitelné nožičky ve standardu; podstavec, podstavec s filtrem nebo polohovací podstavec volitelně (není součástí dodávky)
- Snímatelný střešní a podlahový kryt rozvaděče



rozvaděč řady RHF – přední a zadní dveře tahakov

## 19" vysokozátěžové otevřené rámy řady RSG

Řada RSG zahrnuje dvojitě otevřené rámy RSG4 a jednoduché otevřené rámy RSG2. Otevřené rámy řady RSG jsou alternativou k umístění zařízení do rozvaděčů. Otevřené rámy přinášejí ničím omezený přístup k zařízení, ale vyžadují bezprašné prostředí s řízeným přístupem, jelikož zařízení nejsou nijak chráněna. Rámy jsou také vhodné pro nasazení v testovacích a servisních sálech, kde poskytují neomezený přístup k instalovaným technologiím a komponentům. Nosnost otevřených rámu řady RSG4 je až 1500kg (rovnoměrné zatížení), to znamená, že jsou vhodné pro instalaci těžkých serverů, diskových polí atd. Nosnost otevřených rámu řady RSG2 je 500 nebo 1000kg. Rám pro 500kg (rovnoměrné zatížení) se ideálně hodí pro síťové aplikace s vysokou hustotou kabeláže, zatímco rámy pro 1000kg (rovnoměrné zatížení) jsou vhodné pro instalaci těžších zařízení.



- Dostupné varianty výška/šířka/hloubka – viz tab. níže
- Stupeň krytí IP00 (bez ochrany)
- Povrchová úprava práškovou barvou, černá RAL 9005
- Číslované U pozice na všech sloupcích
- Otvory pro kotvící šrouby

Kód	Provedení	V v U	Rozměry v mm			Nosnost v kg
			V	Š	H	
RSG4-42-19/50-LF	dvojitě	42	2055	550	500-680	1500
RSG4-42-19/74-LF	dvojitě	42	2055	550	710-890	1500
RSG4-42-19/92-LF	dvojitě	42	2055	550	920-1100	1500
RSG4-45-19/50-LF	dvojitě	45	2188	550	500-680	1500
RSG4-45-19/74-LF	dvojitě	45	2188	550	710-890	1500
RSG4-45-19/92-LF	dvojitě	45	2188	550	920-1100	1500
RSG4-47-19/50-LF	dvojitě	47	2527	550	500-680	1500
RSG4-47-19/74-LF	dvojitě	47	2527	550	710-890	1500
RSG4-47-19/92-LF	dvojitě	47	2527	550	920-1100	1500
RSG2-27-19-L5	jednoduché	27	1388	550	100	500
RSG2-42-19-L5	jednoduché	42	2055	550	100	500
RSG2-45-19-L5	jednoduché	45	2188	550	100	500
RSG2-47-19-L5	jednoduché	47	2277	550	100	500
RSG2-42-19-LA	jednoduché	42	2055	550	100	1000
RSG2-45-19-LA	jednoduché	45	2188	550	100	1000
RSG2-47-19-LA	jednoduché	47	2277	550	100	1000

Kód	V v U	Rozměry v mm				Rozměry včetně obalu v mm		
		V <sup>1</sup>	Š	H	Užitná hloubka	V	Š	H
RHF-42-60/100	42	1988	600	1000	990	2160	640	1040
RHF-42-80/100	42	1988	800	1000	990	2160	840	1040

<sup>1</sup> Výška v mm bez podstavce

**Všechny rozvaděče jsou dodávány smontované a na paletách. Otevřené rámy lze dodat i nesmontované v kartonových krabicích.**

:: doporučené rámy rozvaděčů / otevřených rámu