



CONTEG DATA SHEET

Version 1.3.2011

BAIES INDIVIDUELLES 19" SÉRIE ROP

CONTEG, spol. s r.o.

Vedení společnosti Česká republika:
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 219 182
Fax: +420 261 219 192
conteg@conteg.cz
www.conteg.cz

Místní pobočky CONTEG:

Rakousko:	+43 699 1819 7071
Benelux:	+32 477 957 126
Východní Evropa:	+49 172 848 4346
Francie:	+33 686 074 386
Německo:	+49 170 523 4958
Rusko:	+7 495 967 3840



Les baies ROP ont elles aussi pour origine le concept ROF. Leur conception a été revue pour assurer l'hébergement sûr d'un ordinateur personnel, mais des équipements 19" standard peuvent aussi y être installés. La conception spéciale de la baie permet d'y positionner un PC en toute sécurité sans limiter aucunement l'utilisateur.



DESCRIPTION :

Tailles

- Hauteur : 36U
- Largeur : 650mm
- Profondeur : 600 or 800mm

Structure

- Structure soudée
- Tôle pleine de 1,5 & 2,0 mm

Indice de protection IP

- Standard : IP30
- En option IP54 (recommandé quand un emplacement en déploiement industriel est prévu)

Limite de charge

- Cadre – 400 kg
- Section basse – 300 kg
- Section haute – 100 kg
- Étagère coulissante – 10 kg

Couleurs

- Standard RAL 7035
- Autres couleurs en option

Porte avant

- Porte en verre securit teinté avec poignée

ÉCHANTILLONNEUR DE COULEURS RAL 7035

- pivotante à serrure – partie haute (12U)
- Porte en tôle pleine avec poignée pivotante à serrure – partie basse (22U)
- Angle d'ouverture de la porte 180°
- Le milieu de la baie (étagère glissante) est verrouillable (2U)

Panneau arrière

- Amovible avec serrure
- Tôle pleine ou tôle pleine perforée

Panneaux latéraux

- Amovible avec serrure
- Tôle pleine ou tôle pleine perforée

Passes-câbles

- Dans les plateaux supérieurs et inférieurs
- Recouvertes d'obturateurs amovibles

Ouvertures pour unité de ventilation

- Dans les plateaux supérieurs et inférieurs
- Toutes les ouvertures pour unité de ventilation sont recouvertes d'obturateurs amovibles

Pieds

- Pieds ajustables en équipement standard ; rou-

lettes, roulettes bloquables, socle ou socle avec filtre en option

Adaptation

- Possibilité d'adaptation pour l'installation d'un équipement de 21" sur le lieu du montage

Code	H en unités	Dimensions en mm				Dimensions, emballage compris, en mm			Poids brut en kg
		H*	L	P	Profondeur utile	H	L	P	
ROP-36-65/60	36	1721	650	600	590	1850	690	660	105
ROP-36-65/80	36	1721	650	800	790	1850	690	890	119

* Hauteur en mm sans les pieds ; ajoutez entre 16 et 45 mm pour les pieds

baies individuelles 19" série ROP