

KVM / LCD

KVM konzole

KVM konzole CONTEG jsou navrženy pro použití v serverovnách nebo datových centrech. Konzole umožňují přímý nebo vzdálený přístup k jednotlivým serverům nebo jejich kaskádám. S pomocí KVM konzolí CONTEG budete schopni konfigurovat a spravovat servery všech hlavních výrobců (IBM, HP, DELL, SUN a dalších). Hlavní výhodou

KVM konzolí CONTEG je jejich integrované provedení, ve kterém jsou KVM přepínač a LCD držák, klávesnice a touchpad umístěny do kompaktní jednotky vysoké 1U.

LCD držáky

LCD držáky jsou vybaveny vysoce kvalitními monitory SAMSUNG s úhlopříčkou 15", 17" a 19". Provedení držáku umožňuje sklopit obrazovku pokud není používána, aby

celková výška konzole s LCD obrazovkou nepřesahovala 1U. Součástí držáku jsou lišty, které jsou navrženy pro snadnou montáž a vytahování KVM/LCD konzole. Významnou výhodou KVM/LCD držáků CONTEG je, že obsahují plnohodnotnou klávesnici (včetně numerické) se 104 tlačítky a volitelnou jazykovou lokalizací, včetně touchpadu.



:: kvm / lcd



K-LKD151(171)

- PS/2 nebo USB vstup do LCD držáku (podle typu konektorů pro připojení kabelů)
- Volitelné jazykové nastavení klávesnice
- Klávesnice je vybavena touchpadem (volitelně trackball)
- Lokalizace klávesnice USA, GBR, JPN, DEU, FRA, ITA, RUS, ESP, CHN, KOR, DNK, CHE, NOR a evropská
- Vícejazyčné „on screen“ menu
- Výsuvné tyče s fixací polohy pro zamezení pohybu během psaní
- Snadné připojení KVM konzole
- Standardní zdroj napájení 230V; volitelně 12, 24 a 48V

KVM SADY - LCD DRŽÁK A KVM KONZOLE			
Kód ³	Počet a typ portů	Přístup přes IP	Popis
K-SA-171-S801P-E	8x USB	Ne	až 128 serverů při 8-úrovňové kaskádě
K-SA-171-S1601P-E	16x USB ¹	Ne	až 128 serverů při 8-úrovňové kaskádě
K-SA-171-C1601P-E	16x Cat5 ²	Ne	až 128 serverů při 8-úrovňové kaskádě
K-SA-171-C3201P-E	32x Cat5 ²	Ne	až 256 serverů při 8-úrovňové kaskádě
K-SA-171-CIP3201P-E	32x Cat5 ²	Ano	až 256 serverů při 8-úrovňové kaskádě

¹ obsahuje 8 KVM kabelů (další kabely nutno objednat zvlášť)

² pro tuto konzoli jsou požadovány USB, PS/2 adaptéry nebo Cat5 propojky (samostatná objednávka)

³ KVM/LCD sada obsahuje LCD typu K-SA-171; tento LCD je možné vyměnit za jakékoli jiné LCD řešení z tabulky SAMOSTATNÉ LCD DRŽÁKY

LCD držáky je možné kombinovat s jednotlivými KVM konzolemi z portfolia CONTEG. V případě, že byste nenašli LCD držák nebo KVM konzoli kterou hledáte, neváhejte nás kontaktovat. Mnoho speciálních konzolí a držáků není prezentováno ve standardní nabídce.

Všechny LCD držáky obsahují evropské rozložení klávesnice. Další rozložení na požádání.

SAMOSTATNÉ LCD DRŽÁKY										
Kód	V v U	velikost LCD	Rozměry v mm			Rozměry včetně obalu v mm			Hmotnost v kg	
			Š	H	V	Š	H	V	netto	brutto
K-SA-171	1	17"	442	650	44	589	856	168	16	22
K-SA-191	1	19"	442	650	44	589	856	168	17	23
K-LKD-151	1	15"	442	650	44	589	856	168	15	21
K-LKD-171	1	17"	442	650	44	589	856	168	15	21

K-SA-171-S1601P-E



K-SA-171-C1601P-E



K-SA-171-S801P-E



K-SA-171-C3201P-E



K-SA-171-CIP3201P-E

