



DATASHEET

Systém rozšiřujících sekcí

CONTEG

STOJANOVÉ ROZVADĚČE SYSTÉM ROZŠÍŘUJICÍCH SEKCI

Koncová
sekce



Přední/zadní
sekce

➤ **Systém rozšiřujících sekcí CONTEG** je navržen tak, aby zvýšil flexibilitu uspořádání vašeho datového centra.

HLAVNÍ VÝHODY

- Speciální sekce umožňující přidat další prostor
- Zajišťují flexibilitu uspořádání prostřednictvím rozšíření již dříve instalovaných rozvaděčů
- Stejný rozměr jako rozvaděče za účelem minimalizace spotřeby prostoru
- Lze je přidat ke standardním rozvaděčům z boku, zepředu a/nebo zezadu

POPIS

- Kompatibilní s řadou RSF, RDF, Ri7 a RM7 (iSEVEN – jiný tvar vpředu nahoře)
- Rozšíření stávajících i nových řešení – připravené pro následující dekádu

KONCOVÁ SEKCE

- Další prostor pro infrastrukturu prostřednictvím modulu s šířkou 300 mm
- Lze použít pro řízení napájení

PŘEDNÍ/ZADNÍ SEKCE

- Větší užitná hloubka prostřednictvím modulů 300 mm
- Lze vybavit lištami
- Lze použít pro řízení napájení

Koncová
sekce



Přední/zadní
sekce




Rozšiřující sekce	Kompatibilní rozvaděče
ROF-ES-42-30/80	Ri7/RDF/RSF-42-xx/80
ROF-ES-45-30/80	Ri7/RDF/RSF-45-xx/80
ROF-ES-42-30/100	Ri7/RDF/RSF-42-xx/100
ROF-ES-45-30/100	Ri7/RDF/RSF-45-xx/100
ROF-RS-42-60/30	RSF/Ri7
ROF-RS-45-60/30	RSF/Ri7
ROF-RS-42-80/30	RSF/RDF/Ri7
ROF-RS-45-80/30	RSF/RDF/Ri7

Přední/zadní
sekce



Koncová
sekce

KONCOVÁ SEKCE




- Pro kabelový management, propojovací kabely a rozvod napájení na konci řady rozvaděčů
- Rámová konstrukce
- Přední a zadní panely se zámky, žádné boční panely
- Otvory pro kabely v horních a dolních krytech
- Možnost použití systémů vertikálního kabelového managementu (např. perforované vyvazovací panely, drátěné žlaby)
- Balení zahrnuje: 1x rozvaděč, 1x DP-DR-UNI, 4x nožička

Kód	V (v U)	Rozměry (mm)		Kompatibilní rozvaděče
		Š	H	
ROF-ES-42-30/80	42	300	800	RSF*, RDF*, Ri7, RM7
ROF-ES-42-30/100	42	300	1000	
ROF-ES-45-30/80	45	300	800	
ROF-ES-45-30/100	45	300	1000	

* Optimalizované

PŘEDNÍ/ZADNÍ SEKCE



- Zvětšuje dostupný prostor v zadní/přední části rozvaděče, umožňuje instalaci hlubších zařízení
- Další prostor pro propojovací kabely a rozvod napájení
- Otvory pro kabely v horních a dolních krytech
- Dveře s kaleným sklem s výklopnou pákovou klikou; veškeré verze dveří z rodiny RSF (bezpečnostní sklo, plech, perforovaný plech, větrání, aktivní větrání atd.)
- Možnost použití 19" vertikálních lišt nebo systémů vertikálního kabelového managementu
- Balení zahrnuje: 1x rozvaděč s prosklenými dveřmi, 1x DP-DR-UNI, 4x nožička

Kód	V (v U)	Rozměry (mm)		Kompatibilní rozvaděče
		Š	H	
ROF-RS-42-60/30	42	600	300	RSF, RDF, Ri7, RM7
ROF-RS-45-60/30	45	600	300	
ROF-RS-42-80/30	42	800	300	
ROF-RS-45-80/30	45	800	300	

Související příslušenství

Kód	Popis	Poznámka
DP-RS-VP-42/30/19-A	(V) 42U, (Š) 300 mm, 9×19" pozice	VERTIKÁLNÍ PANELE PRO PŘEDNÍ/ZADNÍ SEKCE – vertikální panely potřebné k instalaci příslušných 19" a 10" zařízení (propojovací panely, PDU, přepínače) a 14 nebo 15 panelů RJ-45 v přední/zadní sekci
DP-RS-VP-45/30/19-A	(V) 45U, (Š) 300 mm, 9×19" pozice	
DP-RS-VP-42/30/10-A	(V) 42U, (Š) 300 mm, 24×10" pozice	
DP-RS-VP-45/30/10-A	(V) 45U, (Š) 300 mm, 24×10" pozice	
DP-RS-VP-42/30/RJ-A	(V) 42U, (Š) 300 mm, 14× pozice pro panely RJ-45, 6×modul RJ-45 v každém panelu	
DP-RS-VP-45/30/RJ-A	(V) 45U, (Š) 300 mm, 15× pozice pro panely RJ-45, 6×modul RJ-45 v každém panelu	
DP-RS-RJ-14-XX	14 prázdných panelů pro naklapávací rámečky, 6× modul RJ-45 v každém panelu; kontaktujte obchodní oddělení za účelem ověření kompatibility s příslušnou značkou RJ-45	
DP-ES-VP-42/30/19-A	(V) 42U, (Š) 300 mm, 9×19" pozice	VERTIKÁLNÍ PANELE PRO KONCOVÉ SEKCE – vertikální panely potřebné k instalaci 9×19" zařízení (propojovací panely, PDU, přepínače) v koncové sekci
DP-ES-VP-45/30/19-A	(V) 45U, (Š) 300 mm, 9×19" pozice	



CONTEG, spol. s r.o.

Centrála společnosti:
Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4

Tel.: +420 565 300 361
conteg@conteg.cz
www.conteg.cz

CONTEG