

# СПЕЦИФИКАЦИЯ CONTEG

RACKS

## КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ

### **CONTEG, spol. s r.o.**

#### **Штаб-квартира:**

На Витезне плани 1719/4,  
140 00 Прага 4  
Чешская республика  
Тел.: +420 261 219 182  
Факс: +420 261 219 192

#### **Завод:**

К Силу 2179  
393 01 Пелхримов  
Чешская республика  
Тел.: +420 565 300 300  
Факс: +420 565 533 955

conteg@conteg.ru  
www.conteg.ru

### **Местные представительства/филиалы**

Австрия:	+43 170 659 0115
Бенилюкс:	+32 477 957 126
Восточная Европа / Скандинавия:	+49 172 8484 346
Франция / Италия / Магриб:	+33 686 074 386
Германия / Швейцария:	+420 724 723 184
Индия:	+91 99 1695 0773
Средний Восток:	+971 555 08 32 41
Россия, СНГ:	+7 495 967 3840
Саудовская Аравия:	+966 594 30 13 08
Украина:	+380 674 478 240

## КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ

Рассматриваемые компоненты служат для предотвращения повреждения кабеля при вводе и защиты от попадания пыли в шкаф. Устанавливаются в отверстия для ввода кабеля.

### ОПИСАНИЕ:

- Монтаж в отверстия под кабельные вводы (300×100 мм или 300×50 мм)
- Возможен монтаж в заднюю стенку с модулем для ввода кабеля




DP-KP-KAR




DP-KP-RB4



DP-KP-HCE2



DP-KP-KAR4



DP-KP-KAR7



DP-KP-KAR4-D

Артикул	Описание
DP-KP-LEM	Резиновая окантовка края отверстия для ввода кабеля (длина 790 мм) – для напольных шкафов
DP-KP-HCE	Герметичная панель, пыленепроницаемая, для шкафов IP54, кол-во / диаметр отверстий для ввода кабеля – 24 x 12,6 мм и 10 x 10,5 мм
DP-KP-KAR	Панель со щеткой, пыленепроницаемая – для напольных шкафов
DP-KP-KAR3	Панель со щеткой, пыленепроницаемая – для настенных шкафов
DP-KP-KAR4	Панель с двойной щеткой, пыленепроницаемая – для напольных шкафов
DP-KP-KAR4-D	Панель с двойной щеткой, пыленепроницаемая, состоит из двух частей – для напольных шкафов
DP-KP-KAR5	Панель со щеткой, пыленепроницаемая – для напольных шкафов класса PREMIUM (размер отверстия 300 x 50 мм)
DP-KP-KAR-A	Панель с двойной щеткой, пыленепроницаемая – для установки в плитку фальшпола (размер отверстия 410 x 215 мм)
DP-KP-KAR6	Пыленепроницаемая щетка для кабельного ввода 500×115 мм (для RI7/RM7), 2 щетки и 2 резиновых блока для краев кабельного ввода
DP-KP-KAR7	Пыленепроницаемая панель с раздвижной частью с покрытием из полиуретана
DP-KP-RB4	Круглый кабельный ввод со щеткой, 4" (100 мм)